

Изменения к прибору SK-712/x -n-p /T2

В Вашем приборе введены следующие изменения:

Расширен рабочий диапазон температуры эксплуатации прибора: -40°C - $+40^{\circ}\text{C}$.

Для этого прибор установлен в дополнительный внешний металлический шкаф. В приборе установлен нагревательный элемент с термостатом, который автоматически поддерживает температуру не ниже $+10^{\circ}\text{C}$ внутри прибора. Мощность нагревательного элемента от 55 Вт до 500 Вт в зависимости от типа прибора.

Внимание! При монтаже прибора установить регулировку включения термостата на температуру 10°C !

Рекомендуется при монтаже на открытой местности установить шкаф под навес, защищающий от попадания на него прямых солнечных лучей, во избежание эксплуатации прибора при температурах выше $+40^{\circ}\text{C}$!!! При эксплуатации прибора во влажной или агрессивной среде рекомендуется периодически проводить осмотр внешнего шкафа и, при необходимости, выполнять операции технического обслуживания.

Сливные отверстия, расположенные на дне внутреннего и внешнего шкафов, необходимо оставить открытыми.

